

Aussteifungsset

Das Aussteifungsset ist in 2 Varianten erhältlich:

Typ 1 für Höhen über Dach bis zu 2 m, Typ 2 für bis zu 3,30 m über Dach.

Die Gewindestangen werden in die freien Eckzellen der Mantelsteine eingesetzt und dann mit Vergussmörtel vergossen. Die einzelnen Gewindestangen werden mit Doppelmuffen aneinander geschraubt. Durch die nur 100 cm langen Stangen kann nach jeweils 3 Mantelsteinen Vergussmörtel eingebracht werden. Das Aussteifungsset muss von der vorletzten Einspannebene bis zur Mündung eingesetzt werden (Siehe Grafik). Überstehende Enden müssen abgesägt werden.

